

EXTEC®

EXTEC® LABPOL 研磨 / 拋光

Labpol 8" 雙盤型研磨 / 拋光機
適合準備樣品

8" (203mm) 尼龍底盤

- ◆ 雙盤拋光機，連兩個 8" (203mm) 尼龍底盤及兩個固定環。轉速約 50 - 500rpm，並備有轉速顯示屏。
- ◆ 在底盤的附近設有可彎曲軟管，出/入水管接駁口設置在儀器的背面，並附有開關龍頭，可直接將水沖向樣品，對研磨工序十分有幫助。



規格說明

馬達：	可調速：0.4HP (0.3KW) 馬達及控制器
底盤支撐：	快速更換式底盤
底盤直徑：	兩個直徑 8" (203mm) 底盤
潤滑方式：	研磨時用水潤滑
轉速：	50-500rpm，連轉速顯示屏
尺寸：	闊度： 24 1/2" (622mm) 深度： 24 1/2" (622mm) 高度： 12" (305mm) 重量： 73 lbs. (34kg)

EXTEC® Labpol 8” 雙盤型 研磨 / 拋光機

訂購資訊

貨號	貨品簡介
10248.35	EXTEC LABPOL 8” (203mm) 雙盤型研磨 / 拋光機 (包括 2 份 10208.35 及 10206.35)
10208.35	EXTEC 8” 尼龍底盤
10206.35	EXTEC 8” 底盤保護圈
10249.35	EXTEC 8” 沙紙固定環
10204.35	EXTEC 8” 底盤保護蓋

10248.doc (12/99+0 v1.0.1)



儀高儀器有限公司

香港新界荃灣 38-40 號柴灣角街銓通工業大廈 11 樓 C 室

電話：(852) 2456 1823 傳真：(852) 2469 1767

網址：<http://www.eastco-hk.com>

® 電子郵件：info@eastco.hk

深圳辦事處：

中國深圳市福田區皇崗路與濱河路交界

東南皇城廣場 502-503 室 郵編：518033

電話：(86-755) 8241 3890

傳真：(86-755) 8241 3857

電子郵件：shenzhen@eastco.hk

上海聯絡處：

中國上海市滬太路 555 號 3-1404 室

郵編：200070

電話：(86-21) 5655 6390

傳真：(86-21) 5655 6390

電子郵件：shanghai@eastco.hk