

CopperDerm mm615

mm615 型 CopperDerm 应用微电阻技术精确测量单层、双层、多层 PCB 板，内部铜层不会影响覆铜板厚度的精确度和准确性。



精确、即时测量表面铜箔厚度

- 专为 PCB 制造业设计
- 减少废料和费用
- 完美应用于单层、双层和多层板
- 可充电电池
- 大屏幕 LCD 显示、易于读数
- 测量单位 mils 或 microns
- 可更换式探头

mm615 型探头前端弹性探针价格便宜，可快速更换，减少了更换探头的的昂贵费用。其前端保护装置可保护弹性探针头免受铜板伤害，最高可使用一百万次。



独特的弹性接触探针设计有效保护PCB板免受刮伤，并易于拆卸



mm613型CopperDerm系统包括探头、备用探针、仪器套连保护活动托座、标准片和储存箱

CopperDerm mm615 系统性能参数

- 可存储 99 个应用数据和 20000 个测量数据
- 储存箱可有效保护仪器免受伤害
- 单个标准片可进行全范围校准
- 界限统计
- 测量补偿
- 校正传导系数

CopperDerm mm615 系统规格参数

尺寸: 3"×5.5"×1.75" (75mm×138mm×44mm)

重量: 360g/12.7oz

显示: 1"×2" (25mm×50mm) 背景光 LCD

存储: 99 应用数据, 20000 测量数据

统计: 平均标准偏差, 百分比偏差, 精确度, 高/低范围和 CPK

精度: +/- 1%

测量: 测量范围 0.1mil - 8.0mil (2.5μm - 200μm)

接口: USB

电池: 可充电 NiMH 电池

EASTCO LIMITED	儀 高 儀 器 有 限 公 司		
	<p style="text-align: center;">香港總公司</p> 香港新界荃灣沙咀道 26-38 匯力工業中心 2 字樓 26 室 電話: (852) 2456 1823 傳真: (852) 2469 1767 電郵: info@eastco.hk 網絡名: 儀高南儀器	<p style="text-align: center;">深圳公司</p> 深圳福田區八卦四路索泰克 大廈 3 樓 V 區 郵編: 518029 電話: (86-755) 8241 3890 傳真: (86-755) 8241 3857 電郵: shenzhen@eastco.hk	<p style="text-align: center;">上海聯絡處</p> 上海市滬太路 701 號 18 樓 1810 室 郵編: 200072 電話: (86-21) 5653 6311 傳真: (86-21) 5653 6309 電郵: shanghai@eastco.hk